

Garant**SNMG 120412, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251226 HB7140-1
GTIN	4045197820655
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 120412 HB7140-1 Hörnradie: 1,2 mm

Sort: HB7140-1

spån-brytare: VM

Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm

Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	VM
Sort	HB7140-1
Hörnradie	1,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 230 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v

Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120412
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning