


Garant**WNMG 060408, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	252064 HB7140-1
GTIN	4045197820853
Artikelklass	21G

Beskrivning

WN.G 060408 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 230 m/min
Matning f	0,1 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	VM
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm

Sort	HB7140-1
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 060408
Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning