


Garant**SNMM 150616, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251390 HB7120-1
GTIN	4045197820020
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMM 150616 HB7120-1 Hörnradie: 1,6 mm
Sort: HB7120-1
spån-brytare: VR
Skärdjup a_p : 2 - 12 mm
Matning f : 0,4 - 1,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 210 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 210 m/min
Skärdjup a_p	2 - 12 mm
Matning f	0,4 - 1,2 mm/v
spån-brytare	VR
Sort	HB7120-1
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	1,6 mm

Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMM 150616
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning