

Garant**WNMG 080404, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	252068 HB7120-1
GTIN	4045197820174
Artikelklass	21G

Beskrivning

WN.G 080404 HB7120-1 Sort: HB7120-1
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Matning f	0,1 - 0,5 mm/v
Sort	HB7120-1
Primäranvändning	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,4 mm

spån-brytare	VM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning