

Garant**CC.T 09T308, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260152 HB7120-1
GTIN	4045197817204
Artikelklass	21G

Beskrivning

CC.T 09T308 HB7120-1 Sort: HB7120-1
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 80 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
spån-brytare	VM
Skärdjup a_p	0,2 - 4 mm
Sort	HB7120-1
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min

Primäranvändning	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning