


Garant**KNUX 160405L, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251032 HB7140-1
GTIN	4045197820549
Artikelklass	21G

Beskrivning

KNUX 160405L HB7140-1 Sort: HB7140-1

spån-brytare: VM

spån-brytare: 2,2 mm

Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mmMatning f : 0,2 - 0,5 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Sort	HB7140-1
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Hörnradie	0,5 mm
spån-brytare	VM
spån-brytare	2,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	60 - 230 m/min
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160405L
Produktslag	Vändskär för svarvning