


Garant**SNMG 120404, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251142 HB7140-1
GTIN	4045197820617
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 120404 HB7140-1 Hörnradie: 0,4 mm

Sort: HB7140-1

spån-brytare: VS

Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm

Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Sort	HB7140-1
Primäranvändning	M
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
spån-brytare	VS
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Hörnradie	0,4 mm

Skärhastighet v_c primär användning	70 - 260 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120404
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning