

**Garant****CNMG 120404, Sort: HB7140-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	250058 HB7140-1
GTIN	4045197818669
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CNMG 120404 HB7140-1 Sort: HB7140-1  
spån-brytare: VS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,3 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,15 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 260 m/min

## Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 260 m/min
Matning $f$	0,15 - 0,5 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	M
spån-brytare	VS

Sort	HB7140-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning