

Garant**TNMG 160404, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 251432 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197820037 |
| Artikelklass | 21G |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Primäranvändning | M |
| Matning f | 0,1 - 0,4 mm/v |
| Skärdjup a_p | 0,3 - 2 mm |
| spån-brytare | VS |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Skärhastighet v_c primär användning | 90 - 290 m/min |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| Sort | HB7120-1 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | TNMG 160404 |
| Antal byten/skär | 6 |

Produktslag

Vändskär för svarvning