

Garant**WNMG 080408, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	252070 HB7120-1
GTIN	4045197820181
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
spån-brytare	VM
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	M
Matning f	0,1 - 0,5 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min
Sort	HB7120-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080408

Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning