


Garant**KNUX 160410L, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 251038 HB7140-1 |
| GTIN | 4045197820563 |
| Artikelklass | 21G |

Beskrivning

KNUX 160410L HB7140-1 Sort: HB7140-1

spån-brytare: VM

spån-brytare: 2,2 mm

Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mmMatning f : 0,2 - 0,5 mm/vSkärhastighet v_c primär användning: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Primäranvändning | M |
| Matning f | 0,2 - 0,5 mm/v |
| spån-brytare | 2,2 mm |
| Skärhastighet v_c primär användning | 60 - 230 m/min |
| spån-brytare | VM |
| Hörnradie | 1 mm |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 5 mm |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Sort | HB7140-1 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |

| | |
|------------------|------------------------|
| Skärmaterial | VHM |
| Antal byten/skär | 2 |
| ISO-kod vändskär | KNUX 160410L |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |