

Garant**SNMG 120408, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251144 HB7140-1
GTIN	4045197820624
Artikelklass	21G

Beskrivning

SNMG 120408 HB7140-1 Hörnradie: 0,8 mm
Sort: HB7140-1
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 260 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Sort	HB7140-1
spån-brytare	VS
Skärförhållande	snitt intermittent
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 260 m/min
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm

Primäranvändning	M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120408
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning