

**Garant****VNMG 160408, Sort: HB7120-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	251734 HB7120-1
GTIN	4045197820082
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Hörnradi	0,8 mm
Matning $f$	0,05 - 0,4 mm/v
spån-brytare	VS
Sort	HB7120-1
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 290 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VNMG 160408

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning