

Garant**DNMG 110408, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250754 HB7140-1
GTIN	4045197820495
Artikelklass	21G

Beskrivning

DN.G 110408 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 60 - 230 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	60 - 230 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	VM
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Primäranvändning	M
Sort	HB7140-1

Hörnradie	0,8 mm
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 110408
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning