

Garant**WNMG 080408, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251964 HB7120-1
GTIN	4045197820143
Artikelklass	21G

Beskrivning

WNMG 080408 HB7120-1 Sort: HB7120-1
spån-brytare: VS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 90 - 290 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7120-1
spån-brytare	VS
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	M
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 290 m/min

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning