


**Garant****KNUX 160405R, Sort: HB7140-1****Beställningsdata**

Ordernummer	251070 HB7140-1
GTIN	4045197820570
Artikelklass	21G

**Beskrivning**

KNUX 160405R HB7140-1 Sort: HB7140-1

spån-brytare: VG

spån-brytare: 3,2 mm

Skärdjup  $a_p$ : 1 - 6 mmMatning  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/vSkärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 210 m/min**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	M
Hörnradie	0,5 mm
Matning $f$	0,2 - 0,5 mm/v
spån-brytare	VG
Sort	HB7140-1
spån-brytare	3,2 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 210 m/min
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup $a_p$	1 - 6 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning

Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160405R
Produktslag	Vändskär för svarvning