

**Garant****DNMG 150608, Sort: HB7140-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250862 HB7140-1
GTIN	4045197820464
Artikelklass	21G

### Beskrivning

DNMG 150608 HB7140-1 Sort: HB7140-1  
spån-brytare: VG  
Skärdjup  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Matning  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 50 - 210 m/min

### Teknisk beskrivning

spån-brytare	VG
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 210 m/min
Primäranvändning	M
Matning $f$	0,25 - 0,6 mm/v
Skärdjup $a_p$	1,5 - 6 mm
Skärförhållande	snitt intermittent

Sort	HB7140-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150608
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning