

Garant**CNMG 160612, Sort: HB7140-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250336 HB7140-1
GTIN	4045197820389
Artikelklass	21G

Beskrivning

CNMG 160612 HB7140-1 Sort: HB7140-1
spån-brytare: VG
Skärdjup a_p : 1,5 - 6 mm
Matning f : 0,25 - 0,6 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 50 - 210 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	1,5 - 6 mm
Hörnradie	1,2 mm
Sort	HB7140-1
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 210 m/min
Matning f	0,25 - 0,6 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	M

spån-brytare	VG
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 160612
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning