

Garant**VNMG 160408, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251804 HB7120-1
GTIN	4045197820105
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,1 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,8 mm
Sort	HB7120-1
spån-brytare	VM
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	80 - 260 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VNMG 160408

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning