

**Garant****VNMG 160408, Sort: HB7140-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	251804 HB7140-1
GTIN	4045197820792
Artikelklass	21G

## Beskrivning

VN.G 160408 HB7140-1 Sort: HB7140-1  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 230 m/min

## Teknisk beskrivning

Matning $f$	0,1 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Sort	HB7140-1
Skärförhållande	snitt intermittent

Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 230 m/min
spån-brytare	VM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VNMG 160408
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning