


**Garant****CNMG 120408, Sort: HB7140-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	250158 HB7140-1
GTIN	4045197820310
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CN.G 120408 HB7140-1 Sort: HB7140-1  
spån-brytare: VM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 60 - 230 m/min

## Teknisk beskrivning

Sort	HB7140-1
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärhastighet $v_c$ primär användning	60 - 230 m/min
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Primäranvändning	M

spån-brytare	VM
Hörnradi	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120408
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning