

**Garant**
**CNMM 120412, Sort: HB7140-1**


### Beställningsdata

Ordernummer	250453 HB7140-1
GTIN	4045197820402
Artikelklass	21G

### Beskrivning

CNMM 120412 HB7140-1 Sort: HB7140-1  
 spån-brytare: VR  
 Skärdjup  $a_p$ : 2 - 8 mm  
 Matning  $f$ : 0,2 - 0,8 mm/v  
 Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 40 - 180 m/min

### Teknisk beskrivning

spån-brytare	VR
Sort	HB7140-1
Primäranvändning	M
Skärhastighet $v_c$ primär användning	40 - 180 m/min
Matning $f$	0,2 - 0,8 mm/v
Skärdjup $a_p$	2 - 8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent

Hörnradie	1,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 120412
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning