



## Fast svarvdubb WS, Morsekona: 2



### Beställningsdata

Ordernummer	323400 2
GTIN	4045197296610
Artikelklass	32L

### Beskrivning

**Utförande:**

Spetsvinkel 60°, slipade ytor.

Heldubb av verktygsstål, helt härdad.

**Beskrivning:**

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringsspetsen sätts fast med en morsekona. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringsspetsen in.

**Norm:****DIN 806**

Utvändig-Ø D: 18 mm

totallängd L: 100 mm

Ytlängd L<sub>1</sub>: 30 mm

yt-spetsavstånd b: 2 mm

### Teknisk beskrivning

Morsekona	2
Utvändig-Ø D	18 mm
Ytlängd L <sub>1</sub>	30 mm
yt-spetsavstånd b	2 mm
totallängd L	100 mm

Produktlag

centreringspets