

**Fast svarvdubb WS, Morsekona: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	323400 3
GTIN	4045197296627
Artikelklass	32L

**Beskrivning****Utförande:**

Spetsvinkel 60°, slipade ytor.

Heldubb av verktygsstål, helt härdad.

**Beskrivning:**

Centreringspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringspetsen sätts fast med en morsekona. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringspetsen in.

**Norm:****DIN 806**

Utvändig-Ø D: 24,1 mm

totallängd L: 125 mm

Ytlängd L<sub>1</sub>: 38 mm

yt-spetsavstånd b: 3 mm

**Teknisk beskrivning**

Morsekona	3
Utvändig-Ø D	24,1 mm
yt-spetsavstånd b	3 mm
Ytlängd L <sub>1</sub>	38 mm
totallängd L	125 mm

Produktlag

centreringspets