



Grundenhet för medbringardubb för fastspänning i svarvchuck



Beställningsdata

Ordernummer	327540
GTIN	4019208019895
Artikelklass	35R

Beskrivning

Utförande:

- Spetsvinkel 60°, spänn-Ø 8–80 mm.
- Ett förspänt, axiellt justerbart tallriksfjäderpaket kompenserar för olika centrumdjup.
- Spetsen kan slipas om utan problem.
- Utan centrumspets, utan medbringarskivor.
- Alla medbringarskivor nr 327600–327650 och centrumspetsar nr 327660 passar till grundenheter strl 3–6.
- Lämplig för höger- och vänstergång.

Användningsdata:

För montering i svarvens spindelkona.

OBS!:

Motsvarighet till 321750 och 321770.

Skaft-Ø: 25 mm

spännskaftets längd: 45 mm

Fastspänningsmodulens diameter: 85 mm

vikt: 2,3 kg

Teknisk beskrivning

spännskaftets längd	45 mm
vikt	2,3 kg
Skaft-Ø	25 mm

Fastspänningsmodulens diameter	85 mm
Produktslag	Ändmedbringare