

Dorring, smal, Invändig- \emptyset ×tjocklek b1: 22X0,04mm**Beställningsdata**

Ordernummer	309920 22X0,04
GTIN	4045197306722
Artikelklass	37D

Beskrivning**Utförande:**

0,03 till 1 mm breda. Skurna av härdat bandstål. Avvikelsen från bredd b1 och dess parallellitet beror på toleransen för utgångshalvfabrikatet enligt DIN 1544.

Teknisk beskrivning

Tjocklek b ₁	0,04 mm
Utvändig \emptyset	33 mm
inner- \emptyset	22 mm
Utförande	smal
Norm	DIN 2084
Produktslag	Fräsdorring