

**Fast svarvdubb WS, Morsekona: 4****Beställningsdata**

Ordernummer	323400 4
GTIN	4045197296634
Artikelklass	32L

Beskrivning**Utförande:**

Spetsvinkel 60°, slipade ytor.

Heldubb av verktygsstål, helt härdad.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.

Centreringsspetsen sätts fast med en morsekona. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspanningen förs centreringsspetsen in.

Norm:**DIN 806**

Utvändig-Ø D: 31,6 mm

totallängd L: 160 mm

Ytlängd L₁: 50 mm

yt-spetsavstånd b: 5 mm

Teknisk beskrivning

Morsekona	4
yt-spetsavstånd b	5 mm
Utvändig-Ø D	31,6 mm
Ytlängd L ₁	50 mm
totallängd L	160 mm

Produktlag

centreringspets