



Vävtejp, svart, Bredd×längd (mm×m): 48X50



Beställningsdata

Ordernummer	083601 48X50
GTIN	4042448392961
Artikelklass	08M

Beskrivning

Utförande:

tesa® 4662 duct tape har utmärkt vidhäftning även på grova och dammiga underlag. Den är vattenfast, smidig och flexibel. Idealisk för tätning av rör och ledningar samt för användning på puts och murverk. Den kan lätt rivas av för hand på längden och tvären.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Teknisk beskrivning

Längd	50 m
Bredd	48 mm
Tjocklek	0,23 mm
Färg	svart
tillverkarens beteckning	duct tape 4662
Vävtäthet	27 mesh

temperaturbeständig upp till	95 °C
lagringstemperatur	15 - 35 °C
Häftmassa	naturgummi
Lager luftfuktighet	50 - 70 %
Hållarmaterial	Tyg
Slag av tejp	Enkelsidig
Liner finns	nej
anmärkning	vattenavvisande
anmärkning	smidig
anmärkning	handavrivningsbar
Elasticitet	18 %
Draghållfasthet	3 N/mm
Limstyrka på stål	0,44 N/mm
Användning	Fastsättning
Användning	Förpackning
Användning	Fixering
Användning	Klistring
Användning	Buntning
Användning	Tätning
Produktnamnsattribut	svart
Produktslag	Tejp