

Dorring, smal, Invändig-Ø×tjocklek b1: 22X0,1mm**Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 309920 22X0,1 |
| GTIN | 4045197306746 |
| Artikelklass | 37D |

Beskrivning**Utförande:**

0,03 till 1 mm breda. Skurna av härdat bandstål. Avvikelsen från bredd b1 och dess parallellitet beror på toleransen för utgångshalvfabrikatet enligt DIN 1544.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------------------|-------------|
| Tjocklek b ₁ | 0,1 mm |
| Utvändig Ø | 33 mm |
| inner-Ø | 22 mm |
| Utförande | smal |
| Norm | DIN 2084 |
| Produktslag | Fräsdorring |