

**Dorring, smal, Invändig-Ø×tjocklek b1: 27X0,3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	309920 27X0,3
GTIN	4045197306852
Artikelklass	37D

**Beskrivning****Utförande:**

0,03 till 1 mm breda. Skurna av härdat bandstål. Avvikelsen från bredd b1 och dess parallellitet beror på toleransen för utgångshalvfabrikatet enligt DIN 1544.

**Teknisk beskrivning**

Tjocklek b <sub>1</sub>	0,3 mm
Utvändig Ø	39 mm
inner-Ø	27 mm
Utförande	smal
Norm	DIN 2084
Produktslag	Fräsdorring