

**Garant****Borrchuckar form AD/B, BT 40, spännvidd: 0,5-16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303175 0,5-16
GTIN	4045197584380
Artikelklass	31B

**Beskrivning****Utförande:**

För höger- och vänstergång.

Rundgångsnoggrannhet < 20 µm.

Med invändig kylning upp till max. 50 bar.

**leveransinnehåll:**

Inklusive **chucknyckel**.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	98 mm
Lös chucknyckel nr 627425	SW 6
spännvidd	0,5 - 16 mm
Utvändig-Ø D	57 mm
fäste	BT 40
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Invändig	ja, med max. 50 bar

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 18000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 20 µm
Produktslag	Kort borrhuck

## Tillbehör

Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Sexkantskruvdragare, med T-handtag sexkant 6 mm	627481 6
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40