

**Borrchuckar Form A, BT 40, spännvidd: 0,3-8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303197 0,3-8
GTIN	2050001701244
Artikelklass	33W

**Beskrivning****Utförande:**

· För höger- och vänstergång.

**leveransinnehåll:**

Inklusive **chucknyckel**.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	78 mm
spännvidd	0,3 - 8 mm
Lös chucknyckel nr 627425	SW 4
Utvändig-Ø D	36 mm
fäste	BT 40
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 18000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 30 µm
Produktslag	Kort borrchuck

## Tillbehör

Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Sexkantskruvdragare, med T-handtag sexkant 4 mm	627481 4
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40