

3M**Självsvetsande isoleringstejp, Bredd×längd (mm×m): 19X9****Beställningsdata**

Ordernummer	083655 19X9
GTIN	7891040003860
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

3M Scotch® 23 är en ozonbeständig eten-propylen-gummitejp som är kompatibel med alla kabelmantelmaterial och som kan uppvisa utomordentliga dielektriska egenskaper.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Teknisk beskrivning

Bredd	19 mm
Tjocklek	0,76 mm
Längd	9 m
Elasticitet	1000 %
Färg	svart
tillverkarens beteckning	Scotch® 23

Slag av tejp	Enkelsidig
Användning	Isolering
Användning	Tätning
Lager luftfuktighet	50 - 60 %
Hållarmaterial	Etylen-propylengummi
anmärkning	UV-beständig
anmärkning	fuktbeständig
anmärkning	väderbeständig
lagringstemperatur	20 - 23 °C
Minsta hållbarhet	60 månad
temperaturbeständig upp till	90 - 130 °C
Draghållfasthet	1,4 N/mm
Liner finns	ja
Produktslag	Tejp