

Garant**Borrchuckar form AD/B, BT 50, spännvidd: 0,5-16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303176 0,5-16
GTIN	4045197584397
Artikelklass	31B

Beskrivning**Utförande:**

För höger- och vänstergång.

Rundgångsnoggrannhet < 20 µm.

Med invändig kylning upp till max. 50 bar.

leveransinnehåll:

Inklusive **chucknyckel**.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	110 mm
Lös chucknyckel nr 627425	SW 6
spännvidd	0,5 - 16 mm
Utvändig-Ø D	57 mm
fäste	BT 50
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	ADB
Invändig	ja, med max. 50 bar

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 18000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 20 µm
Produktslag	Kort borrhuck

Tillbehör

Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Sexkantskruvdragare, med T-handtag sexkant 6 mm	627481 6
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50