



Borrchuckar Form A, BT 40, spännvidd: 0,5-13mm



Beställningsdata

Ordernummer	303197 0,5-13
GTIN	2050001701251
Artikelklass	33W

Beskrivning

Utförande:

· För höger- och vänstergång.

leveransinnehåll:

Inklusive **chucknyckel**.

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308760 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Teknisk beskrivning

spännvidd	0,5 - 13 mm
utkragningslängd A-mått	98 mm
Lös chucknyckel nr 627425	SW 6
Utvändig-Ø D	50 mm
fäste	BT 40
Hållare norm	JIS B6339
Hållare norm	ISO 7388-2
Form	A
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 18000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 30 µm
Produktslag	Kort borrchuck

Tillbehör

Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Sexkantskruvdragare, med T-handtag sexkant 6 mm	627481 6
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40