

Garant**Krympchuck Form ADB, BT 50 A = 100, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303445 16
GTIN	4045197487223
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm. (från Ø 6).
- Strl 3–5 för HM, från strl 6 för HSS och HM.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, krympförlängning nr 302410 – 302417, krympverktyg 354210 – 354400.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	27 mm
Spännhylsa D ₁	16 mm
utkragningenslängd A-mått	100 mm
Utvändig-Ø D	34 mm
fäste	BT 50 A = 100
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Underskåp för	354290
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 50	308720 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Verktogsgrundhållareför SK för koniskt SK-skaft 50	354225 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16

Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50