

Garant**CC.T 060204, Sort: HB7120-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260052 HB7120-1
GTIN	4045197817105
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB7120-1
spån-brytare	VS
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	90 - 290 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Primäranvändning	M
Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 060204

Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning