

**Garant****CC.T 120404, Sort: HB7120-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	260064 HB7120-1
GTIN	4045197817143
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CC.T 120404 HB7120-1 Sort: HB7120-1  
spån-brytare: VS  
Tolerans: MF  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 90 - 290 m/min

## Teknisk beskrivning

Sort	HB7120-1
Skärhastighet $v_c$ primär användning	90 - 290 m/min
spån-brytare	VS
Primäranvändning	M
Matning $f$	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt

Hörnradie	0,4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 120404
Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning