

Garant**Krympchuck Med kylkanalhål, BT 40 kort, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303415 16
GTIN	4045197467959
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm. (från Ø 6).
- Strl 3–5 för HM, från strl 6 för HSS och HM.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, krympförlängning nr 302410 – 302417, krympverktyg 354210 – 354400.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	27 mm
utkragningenslängd A-mått	90 mm
Spännhylsa D ₁	16 mm
Utvändig-Ø D	34 mm
Kylkanalborrhål	förslutningsbar
fäste	BT 40 kort
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passlar för konor 40	308802 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passlar för konor 40	308801 40
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Underskåp för	354290
Dragtapp 90°tätad passlar för konor 40	308795 40
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Dragtapp 45°tätad passlar för konor 40	308760 40
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm	354235 12,1-16
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Dragtapp 45°tätad passlar för konor 40	308765 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passlar för konor 40	308806 40
Dragtapp 60°tätad passlar för konor 40	308785 40
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Dragtapp 90°tätad passlar för konor 40	308790 40