

Garant**Krympchuck Form ADB, BT 50 A = 100, Spännhylsa D1: 18mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303445 18
GTIN	4045197487230
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm. (från Ø 6).
- Strl 3–5 för HM, från strl 6 för HSS och HM.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, krympförlängning nr 302410 – 302417, krympverktyg 354210 – 354400.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	100 mm
Ø D ₂	33 mm
Spännhylsa D ₁	18 mm
Utvändig-Ø D	42 mm
fäste	BT 50 A = 100
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Underskåp för	354290
Verktysgrundhållareför SK för koniskt SK-skaft 50	354225 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22

Specialdragtapp, utan innergätagätad passar för konor 50	308720 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50