

**Industriborste, mjuk Arenga/elaston-blandning, Längd: 400mm****Beställningsdata**

Ordernummer	087528 400
GTIN	4250560509543
Artikelklass	08R

Beskrivning**Utförande:**

Trärygg med skafthål Ø 24 mm. För medelgrov och grov smuts, våtstark.

Teknisk beskrivning

fukthärdig	ja
Stommens bredd	400 mm
Användningsområde – nedsmutsning	för medelgrova, grova föroreningar
Stommens material	trärygg
Skaftsystem	skafthål
Beläggning	Arenga/elaston-blandning
lämplig för skaft-Ø	24 mm
Produktslag	Borste

Tillbehör

Borst-/maskinskaft, sats10 delar SK-grundhållare /
reducering-Ø 24 mm

087535 24

Teleskopskaft, längdinställbart SK-grundhållare /
reducering-Ø 24 mm

087537 24

Kvastskafthållare universell lämplig för skaft-Ø 24-28 mm

087539 24-28