

**3M****Isoleringsband, 15 mm×10 m, Färg: BLACK****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 083652 BLACK  |
| GTIN         | 4054596613898 |
| Artikelklass | 08M           |

**Beskrivning****Utförande:**

**3M™ Temflex® 165** är en **.universellt användbar mjuk PVC-isoleringsstejp**. Svårantändlig. Självsläckande, god beständighet mot olja och lösningsmedel.

**Användningsdata:**

För isolering, buntning, fastsättning och färgmarkering.

**OBS!:**

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

**Teknisk beskrivning**

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Färg                     | svart            |
| Bredd                    | 15 mm            |
| Längd                    | 10 m             |
| Tjocklek                 | 0,15 mm          |
| tillverkarens beteckning | 3M® Temflex® 165 |

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Lager luftfuktighet          | 50 - 60 %  |
| Minsta hållbarhet            | 12 månad   |
| Draghållfasthet              | 2 N/mm     |
| Liner finns                  | nej        |
| Slag av tejp                 | Enkelsidig |
| Användning                   | Märkning   |
| Användning                   | Isolering  |
| Användning                   | Märkning   |
| Användning                   | Buntning   |
| lagringstemperatur           | 20 - 23 °C |
| Hållarmaterial               | PVC-folie  |
| Limstyrka på stål            | 0,2 N/mm   |
| temperaturbeständig upp till | 90 °C      |
| Elasticitet                  | 200 %      |
| Produktnamnsattribut         | 15 mm×10 m |
| Produktslag                  | Tejp       |