

Garant**Krympchuck Form ADB, BT 40 kort, Spännhylsa D1: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303410 3
GTIN	4045197467782
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm. (från Ø 6).
- Strl 3–5 för HM, från strl 6 för HSS och HM.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, krympförlängning nr 302410 – 302417, krympverktyg 354210 – 354400.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	12 mm
utkragningenslängd A-mått	90 mm
Spännhylsa D ₁	3 mm
Utvändig-Ø D	17 mm
fäste	BT 40 kort
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Underskåp för	354290
Verktogsgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 40	354225 40
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 3-5 mm	354240 3-5
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40