

Garant**Krympchuck Form ADB, BT 40 A = 160, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	303430 10
GTIN	4045197468109
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm. (från Ø 6).
- Strl 3–5 för HM, från strl 6 för HSS och HM.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308760 – 308806, krympförlängning nr 302410 – 302417, krympverktyg 354210 – 354400.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	24 mm
utkragningenslängd A-mått	160 mm
Spännhylsa D ₁	10 mm
Utvändig-Ø D	32 mm
fäste	BT 40 A = 160
Hållare norm	ISO 7388-2
Hållare norm	JIS B6339
Form	ADB

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HPC
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Underskåp för	354290
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Verktogsgrundhållareför SK för koniskt SK-skaft 40	354225 40
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40