

**Vävtejp stabiliserar, Bredd×längd (mm×m): 38X25****Beställningsdata**

Ordernummer	083605 38X25
GTIN	4042448141361
Artikelklass	08M

Beskrivning**Utförande:**

tesa® 53799 har mycket god vidhäftning på grova underlag. Den går lätt att riva av för hand, den är vattenavvisande, klimatbeständig, starkt vidhäftande och mycket smidig. Det gör den idealisk till många olika reparations- och konstruktionsarbeten, men också för förpackning, buntning, igenklistring etc.

OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för tesa® produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

Teknisk beskrivning

Färg	röd
tillverkarens beteckning	53799
Bredd	38 mm
Tjocklek	0,31 mm
Längd	25 m

anmärkning	slitstark
anmärkning	handavrivningsbar
anmärkning	smidig
Häftmassa	naturgummi
temperaturbeständig upp till	110 °C
Liner finns	nej
Draghållfasthet	7,7 N/mm
lagringstemperatur	15 - 35 °C
Lager luftfuktighet	50 - 70 %
Slag av tejp	Enkelsidig
Hållarmaterial	Tyg
Vävtäthet	80 mesh
Elasticitet	11 %
Användning	Skarvning
Användning	Klistring
Användning	Buntning
Användning	Täckning
Användning	Förpackning
Limstyrka på stål	0,47 N/mm
Produktslag	Tejp