

**3M****Packtejp, Bredd×längd (mm×m): 25X50**

## Beställningsdata

Ordernummer	083666 25X50
GTIN	2050001712363
Artikelklass	08M

## Beskrivning

### Utförande:

**3M™ 8954** består av polypropen med **höghållfast glasfiberarmering (i längd- och tvärlid)** med mycket hög riv- och nötningshållfasthet. **Lämplig för förpackning av farligt gods!**

### Användningsdata:

För buntning och säkring, t.ex. som pall- eller produktsäkring.

### OBS!:

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

## Teknisk beskrivning

Bredd	25 mm
tillverkarens beteckning	8954
Färg	transparent
Längd	50 m
Tjocklek	0,13 mm

Slag av tejp	Enkelsidig
Minsta hållbarhet	12 månad
Limstyrka på stål	0,7 N/mm
Häftmassa	Syntetgummi
Användning	Klistring
Användning	Buntning
Användning	Förpackning
Elasticitet	10 %
lagringstemperatur	21 °C
Draghållfasthet	13,5 N/mm
temperaturbeständig upp till	60 °C
anmärkning	slitstark
anmärkning	rivhållfast
anmärkning	fuktbeständig
Liner finns	nej
Lager luftfuktighet	50 %
Hållarmaterial	PP-folie
Produktslag	Tejp