


Garant**Hårdmetallmedbringartand för medringarbricka****Beställningsdata**

Ordernummer

327670

GTIN

Artikelklass

35R

Beskrivning**Utförande:**

Medbringardubbar är spännverktyg i den mekaniska tillverkningen. De är avsedda för vridmomentöverföring från maskinspindeln till arbetsstycket. Med medbringardubbar spänns axlar fast mellan spetsar i bearbetningsmaskiner. Arbetsstyckets kompletta ytterkontur kan färdigbearbetas med en uppspänning. Genom fästättningen i arbetsstyckets centrum kan höga radialkastkrav uppfyllas.

CoAE är en medbringardubb som spänns fast manuellt i en svarv. Den används främst för svarvning över hela längden. Komponenterna spänns upp i ändarna. I samma uppspänning kan dessutom fräsning utföras. Den utmärker sig genom en konstant spännkraft, även vid ojämna ändytor eller större avvikelser i rätvinklighet. Fästet är radiellt spelfritt. Genom den modulära uppbyggnaden kan olika spetsar och olika medbringarskivor användas med en enda medbringardubb och på så sätt kan många olika geometrier bearbetas. CoAE ersätter Röhms medbringardubb CoA. Lämplig för bearbetningsmaskiner med manuell uppspänning.

Passar till:

Medbringarskivor nr 327480 och 327482.

leveransinnehåll:

3 st medbringarbrickor av hårdmetall.

OBS!:

Kompatibel med Röhms-medbringarskivor nr 327651 21-40, 26-50 och 33-64.

Teknisk beskrivning

Tjocklek	3,2 mm
sidlängd	6 mm
Antal plattor	3
Produktslag	Ändmedbringare