



Vinkelslipmaskin Deadman, Typ: 72211129



Beställningsdata

Ordernummer	077152 72211129
GTIN	4014586853314
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

- **FEIN High-Power-motor med enorm kraft för höga krav på avverkningseffekt.**
- **Självstartspärr efter strömavbrott.**
- **Bakre handtaget vridbart i 4 positioner.**

Dödman-utförande, dvs. två händer måste användas. Utan strömbrytarspärr.

- **Friktionsfritt, elektriskt bromssystem EBS stoppar maskinen på mindre än 3 sekunder.**
- **FEIN snabbspännsystem QuickIN för snabbt, enkelt och tillförlitligt skivbyte utan verktyg.**

Funktion:

IP20: Skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing < 12$ mm, men beröring bör undvikas, därutöver inget skydd mot vatten.

leveransinnehåll:

Inklusive skyddskåpa, sidohandtag, fastspänningssats.

tillverkarens beteckning: WSB25-230X

effektförbrukning: 2500 W

maximalt varvtal: 6 600 min⁻¹

maximal skiv- \varnothing : 230 mm

maximalt kapdjup: 66 mm

vikt: 5,4 kg

Teknisk beskrivning

vikt	5,4 kg
------	--------

Dödmanskoppling	ja
maximala vibrationer enligt EN	6 m/s ²
effektförbrukning	2500 W
tillverkarens beteckning	WSB25-230X
anmärkning	QuickIN
maximalt kapdjup	66 mm
maximal skiv-Ø	230 mm
maximalt varvtal:	6 600 min ⁻¹
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Vinkelslipmaskiner