



Trebackssvarvchuck cylindriskt centeringsfäste, DIN 702-4, Utväändig Ø A: 315 mm



Beställningsdata

Ordernummer	310500 315
GTIN	4019208026824
Artikelklass	36R

Beskrivning

Utförande:

- **Manuella svarvchuckar med spiralhjul, självcenterande.**
- **Stomme av gjutgods eller stål.**
- **Spiralhjul sänksmitt, balanserat och härdat.**
- **Spiralens flanker och backarnas gängspår är slipade.**
- **Hög rundgångsnoggrannhet.**

Användningsdata:

För maskinspindlar med cylindriskt centeringsfäste eller för fastsättning med hjälp av fläns. Fastsättning bakifrån med skruvar. Obearbetade flänsar måste alltid anpassas först till maskinen och sedan till svarvchucken.

Norm:

DIN 702-4.

leveransinnehåll:

1 sats = 3 härdade innerbackar, trappformiga på utsidan och 1 sats = 3 härdade ytterbackar, trappformiga på insidan.

1 chucknyckel och fästsruvar eller -bultar beroende på svarvchuck.

Specialtillbehör:

Reserv- och extrabackar, se nr 314000–315200. **Spånskydd** se nr 312800.

OBS!:

SS 702-4 motsvarar den gamla normen DIN 6350-1.

Självcentrerande trebacks svarvchuckar se nr 313110–313140.

Färgkod förtillbehör: Röhm spiralsvarvchuckar och backar

Öppning E: 103 mm

Höjd utan backar H_1 : 95 mm

Höjd med backar H_2 : 141 mm

styrnings- \emptyset B: 260 mm

Styrningsdjup C: 5 mm

Fyrkantnyckel K: 14 mm

Teknisk beskrivning

Höjd med backar H_2	141 mm
vikt	44,2 kg
Fyrkantnyckel K	14 mm
Utvändig \emptyset A	315 mm
maximalt varvtal:	2300 min ⁻¹
Styrningsdjup C	5 mm
styrnings- \emptyset B	260 mm
Höjd utan backar H_1	95 mm
Öppning E	103 mm
Norm	DIN 702-4
Material	Stål
Färgkod förtillbehör	Röhm spiralsvarvchuckar och backar
Produktslag	Planspiralchuck

Tillbehör

Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 315 mm	314020 315
Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 315 mm	314400 315
Grundbackar, sats 3 delar, härdade För chucktyp 315 mm	314000 315
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 315 mm	314600 315

Borrbackar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 315	315000 315
Utv. backar, sats 3 delar, hårda För chucktyp 315	315200 315
Blockbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 315 mm	314620 315
Överbackar, sats 3 delar, mjuka För chucktyp 315 mm	314420 315