

**3M****PVC-tejp, Färg: RED**

## Beställningsdata

Ordernummer	083636 RED
GTIN	2050001712332
Artikelklass	08M

## Beskrivning

### Utförande:

**3M™ 764i** kan användas för icke kritiska användningsområden, t.ex. färgmärkning och buntningar. Den är korrosionsbeständig, flexibel, nötningsbeständig, smidig, lätt att anbringa och fuktbeständig.

3M™ färg- och golvmärkningstejper är optimalt lämpliga inom fastighetservice och för förbättring av säkerheten i anläggningar. De färgade PVC-tejpernas speciella struktur gör dem motståndskraftiga mot repor, nötning, klimatpåverkan och de flesta kemikalier. Enkla att bearbeta, mycket smidiga även på ojämna ytor.

### **OBS!:**

Den angivna minsta hållbarhetstiden för 3M™-produkter förutsätter att föreskrivna lagringsriktlinjer följs.

## Teknisk beskrivning

Tjocklek	0,125 mm
Längd	33 m
Bredd	50 mm

Färg	röd
tillverkarens beteckning	764i
Hållbarhet från tillverkningsdatum	12 månad
Slag av tejp	Enkelsidig
Hållarmaterial	PVC-folie
temperaturbeständig upp till	29 °C
lagringstemperatur	20 - 23 °C
Häftmassa	naturgummi
Elasticitet	180 %
Liner finns	nej
anmärkning	slitstark
anmärkning	fuktbeständig
anmärkning	korrosionsbeständig
anmärkning	smidig
Draghållfasthet	2,28 N/mm
Användning	Märkning
Användning	Buntning
Användning	Tillslutning
Limstyrka på stål	0,21 N/mm
Lager luftfuktighet	50 - 60 %
Produktslag	Tejp